

**Järbo**  
GARN®



MANOS DEL URUGUAY

**92399**  
FINO MINI-SKEINS



## 92399. FINO SHADOW COWL

**GARNKVALITET** Manos del Uruguay Fino Mini-skeins (70% extra fin merino, 30% silke, ca 20g = 89 m)

**GARNALTERNATIV** Garngruppe 2 (**OBS!** Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

**STRIKKEFASTHED** Ca 24 m og 40 p = 10 x 10 cm i Skyggestrik

**OMKREDS** Ca 62 cm

**HØJDE** Ca 31 cm

**GARNFORBRUG** 1 stk. kit Mini-skeins (fv 14587 / 8-Henrietta) som indeholder:

**Fv 1:** Ca 20 g (fv 421 Havisham)

**Fv 2:** Ca 20 g (fv 401 Corsage)

**Fv 3:** Ca 20 g (fv 408 Crystal Goblet)

**Fv 4:** Ca 20 g (fv 404 Watered Silk)

**Fv 5:** Ca 20 g (fv 414 Ivory Letter-opener)

**RUNDPIND** 3,75 mm (40 cm)

**TILBEHØR** Markør, stoppenål

### FORKLARINGER

#### Skyggestrik (valgfrít maskeantal):

**Omg 1:** Bfv: Strik omg ret, fjern markøren, strik sidste m gennem m på omg under pinden, sæt markøren på højre pind.

**Omg 2:** Bfv: Strik ret.

**Omg 3:** Mfv: strik ret til slutningen af omg, fjern markøren, strik sidste m gennem m på omg under pinden, sæt markøren på højre pind.

**Omg 4:** Mfv: Strikkes vrang.

Gentag pind 1-4.

### HALSVARMER

Arbejdet strikkes rundt på rundpind.

Slå 150 m op med fv 5 på rundp 3,75 mm. Sæt en markering i starten af omg. Strik (1 omg vrang, 1 omg ret) 2 gange.

Skift til fv 2 og start med omg 3, strik 20 omg Skyggestrik med fv 5 som bfv og fv 2 som mfv. Klip tråden i fv 5 over.

Skift til fv 1 og fortsæt i Skyggemønster i 24 omg, med fv 1 som bfv og fv 2 som mfv. Klip tråden i fv 2 over.

Skift til fv 4 og fortsæt i Skyggemønster i 20 omg, med fv 1 som bfv og fv 4 som mfv. Klip tråden i fv 1 over.

Skift til fv 3 og fortsæt i Skyggemønster i 28 omg, med fv 3 som bfv og fv 4 som mfv. Klip tråden i fv 4 over.

Skift til fv 5 og fortsæt i Skyggemønster i 20 omg, med fv 3 som bfv og fv 5 som mfv. Klip tråden i fv 3 over.

Skift til fv 2 og fortsæt i Skyggemønster 14 omg, med fv 2 som bfv og 5 som mfv. Klip tråden i fv 5 over.

Fortsæt med fv 2, strik (1 omg ret, 1 omg vrang) 2 gange. Luk af i ret. Klip garnet over.

### MONTERING

Hæft løse ender. Spænd arb ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad det tørre.

## Tips & Råd

**For at undgå spørgsmål:** Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.

**Marker størrelsen med en farvet pen,** så er det lettere at følge opskriften.

**Strik/hækl altid en prøve:** Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

**Diagram:** Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

**Tips til håndfarvet garn:** Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

## Forkortelser

### Strik

arb=arbejdet, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt overtrækningsindtagning, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, vr=vrang/vrangmaske, vrangs=vrangside, luk=luk af, bmb=bagerste maskebue, sm=sammen, indt=indtagning, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omsl=slå om, rest=resterende, r=ret/retmaske, rets=retsiden, retst=retstrikning, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, sm=sammen, gent=gentag, omg=omgang, dr=drejet, yderl=yderligere, oti=overtrækningsindtagning, udt=udtagning

### Hækling

arb=arbejdet, vrangs=vrangside, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, iflg=ifølge, fv=farve, fmb=forreste maskebue, fm=fastmaske, forkl=forklaringer, hst=halvstangmaske, kantm=kantmaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omsl=slå om, rest=resterende, rets=retsiden, st=stangmaske, st-gr=stangmaskegruppe, km=kædemaske, sm=sammen, omg=omgang, yderl=yderligere, udt=udtagning, indt=indtagning, 3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.